

Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/08mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251922 25/08
GTIN	4062406734671
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Schraube für Spannpratze	259021 6
Unterlegplatte	259033 6
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Stift	259049 7
Plattengröße	8 mm
Serie	Master Eco
Kopflänge L ₁	35 mm
ISO-Code Halter	MWLNR/L 2525X08

Gesamtlänge L	105 mm
Spannpratze	259038 18
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter