

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7130-2

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen