

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	VS
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen