

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 HB7130-2 Sorte: HB7130-2
Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204

Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen