


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 09T304 HB7130-2 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen