

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 110204 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	HB7130-2

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VM
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen