

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TC.T 16T304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304

Sorte	HB7130-2
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen