

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2

Bestelldaten

Bestellnummer	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 110304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2
 Spanbrecher: VS
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Spanbrecher	VS
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen