

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7130-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen