

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 110304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min

Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7130-2
Toleranz	M
Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen