

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Toleranz	M
Sorte	HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen