


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2



Bestelldaten

Bestellnummer	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB7130-2 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7130-2

Spanbrecher	VM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen