




## Segmentbacken-Set 3-teilig, Stahl, für Futter-Typ: 250



### Bestelldaten

Bestellnummer	313738 250
GTIN	4060576180243
Artikelklasse	33T

### Beschreibung

**Ausführung:**

**Feingefräste** Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

**Verwendung:**

Umfassende, verzugsarme Spannung.

**Werkstoff:**

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

**Passend für:**

**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

**Sonderzubehör:**

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

**Hinweis:**

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

### Technische Beschreibung

Höhe H	80 mm
Nutenbreite D	16 mm
Breite B	180 mm
Länge L	80 mm
Bohrungsabstand b	30 mm

Bohrungsabstand a	30 mm
für Futter-Typ	250 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen