

**Garant****Werkzeughalter mit Ratsche lang, Ganzstahl, Gesamtlänge: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	149001 250
GTIN	4062406754686
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. **Halter mit Edelstahlmantel.** Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

**Verwendung:**

Geeignet zum Gewindeschneiden an tiefliegenden, schwer zugänglichen Stellen.

**Hinweis:**

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

**Technische Beschreibung**

für Handgewindebohrer DIN 352	M3 – M10
Spannweite □	2,5 - 5,5 mm
Gesamtlänge	250 mm

Ersatzbacken Nr. 148712 Gr.	85
Material	Ganzstahl
Produktart	Werkzeughalter