

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150608 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen