



Kabelaufroller, Typ: 15



Bestelldaten

Bestellnummer	081193 15
GTIN	4062406745714
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit **geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung**. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse**. Thermischer **Überlastschutz**, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss. Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **180° Schwenkbereich**.

Funktion:

IP24: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennleistung abgerollt	2000 (16 A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Nennspannung	230 V

Breite	175 mm
IP-Schutzart	IP 24
Höhe	390 mm
Material Kabel	Neopren-Gummi
Netzfrequenz	50 Hz
Kabelaufbau	3G1,5
Kabellänge	15 m
Anzahl Steckdosen	1
Länge	429 mm
Produktart	Kabelaufroller