

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120408 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	TIS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 2 mm/U
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7415-1
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen