

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110404 HB7415-1 Sorte: HB7415-1
Spanbrecher: TIS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7415-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schneidstoff	HM

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Hauptanwendung	S
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Spanbrecher	TIS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen