

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120404 HB725-1 Sorte: HB725-1
Spanbrecher: UM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 6 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 6 mm
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Spanbrecher	UM1
Schneidstoff	HM
Sorte	HB725-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Hauptanwendung	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNNG 120404
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen