

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120412 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 90 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	S
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	40 - 90 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Eckenradius	1,2 mm

Sorte	HB7415-1
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	TIM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen