

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080404 HB725-1 Sorte: HB725-1
Spanbrecher: UM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 6 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	UNI
Schnitttiefe a_p	0,2 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Toleranz	M
Spanbrecher	UM1
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	HB725-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen