

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TN.G 160408 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 90 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	TIM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 90 m/min
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Toleranz	M
Sorte	HB7415-1
Hauptanwendung	S
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen