

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160408 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415-1
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Hauptanwendung	S
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen