

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 260160 HB725-1 |
| GTIN          | 4062406765958  |
| Artikelklasse | 21G            |

**Beschreibung**

CC.T 120408 HB725-1 Sorte: HB725-1  
Spanbrecher: UM1  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

**Technische Beschreibung**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Hauptanwendung              | UNI                 |
| Spanbrecher                 | UM1                 |
| Toleranz                    | M                   |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 120408         |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2                   |
| Schnittbedingung            | leicht unterbrochen |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schichten            |
| Sorte                                       | HB725-1                      |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 4 mm                   |
| Schneidstoff                                | HM                           |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm                       |
| Vorschub $f$                                | 0,05 - 0,5 mm/U              |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 50 - 250 m/min               |
| Produktart                                  | Wendeschnidplatte zum Drehen |