


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 90 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 90 m/min
Sorte	HB7415-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Spanbrecher	TIM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	S
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen