


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.X 1204 HB725-1 Spanbrecher: UM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	UNI
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMX 1204
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HB725-1
Spanbrecher	UM1
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen