


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 09T302 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	TIS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Eckenradius	0,2 mm

Toleranz	M
Sorte	HB7415-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Hauptanwendung	S
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen