

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.T 0803, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260630 HB725-1
GTIN	4062406766009
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.T 0803 HB725-1 Spanbrecher: UM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMT 0803
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	UM1

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Sorte	HB725-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen