


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120404 HB7415-1 Sorte: HB7415-1
Spanbrecher: TIS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	M
Spanbrecher	TIS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Sorte	HB7415-1
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	S
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen