

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DCMT 11T302 HB7415-1 Sorte: HB7415-1  
Spanbrecher: TIS  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	TIS
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Toleranz	M
Sorte	HB7415-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen