

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DC.T 070204 HB725-1 Sorte: HB725-1  
Spanbrecher: UM1  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

## Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	UM1
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Sorte	HB725-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen