

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TC.T 110204 HB725-1 Sorte: HB725-1  
 Spanbrecher: UM1  
 Toleranz: M  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	UM1
Toleranz	M
Hauptanwendung	UNI
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Sorte	HB725-1
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen