

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 070202 HB7415-1 Sorte: HB7415-1
Spanbrecher: TIS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7415-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Spanbrecher	TIS
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen