


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte:
HB7415-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Toleranz	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7415-1
Spanbrecher	TIS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen