

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SC.T 09T304 HB725-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB725-1

Spanbrecher: UM1

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	UNI
Spanbrecher	UM1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Sorte	HB725-1
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen