

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 110304 HB725-1 Sorte: HB725-1
Spanbrecher: UM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min

Sorte	HB725-1
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	UM1
Hauptanwendung	UNI
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen