

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 16T304 HB725-1 Sorte: HB725-1
 Spanbrecher: UM1
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	UM1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Sorte	HB725-1
Toleranz	M
Hauptanwendung	UNI
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen