

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VCMT 160402 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415-1
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm

Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen