

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T308 HB725-1 Sorte: HB725-1  
Spanbrecher: UM1  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Hauptanwendung	UNI
Sorte	HB725-1
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	UM1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen