

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AM1
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HU7305-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen