


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1



Bestelldaten

Bestellnummer	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Hauptanwendung	N
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Sorte	HU7305-1
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	unbeschichtet

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	AM1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen