

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160404 HB725-1 Sorte: HB725-1  
Spanbrecher: UM1  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Spanbrecher	UM1
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Sorte	HB725-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen