

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VN.G 160408 HU7305-1 Sorte: HU7305-1
Spanbrecher: AM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 700 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408

Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	AM1
Sorte	HU7305-1
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	unbeschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen