

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen