

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen