


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T308 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min

Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Sorte	HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen