

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen