

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VBMT 160402 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7130-2
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen