

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HB7130-2 Sorte: HB7130-2
Spanbrecher: VS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VS
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Sorte	HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen