


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7130-2 Eckenradius: 0,4 mm
Sorte: HB7130-2
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen